




官网二维码

SYG碳钢、不锈钢系列  
手摇刷式过滤器〈过滤阀〉

## 使用说明书

20230415版



SYG-100BF-[80]

### 上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路3131号	外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼	外贸热线: 0086-21-66123456 0086-21-66554433
电话: 021-52751101 52751111	外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098
网址: www.52751111.com	外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com
邮箱: best@52751101.com	sale02@bestautovalve.com
邮编: 201824	sale03@bestautovalve.com
	sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094

在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091


在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点

- 01、通径范围:DN65~250
- 02、公称压力:常规PN16bar, 特需PN10bar
- 03、免拆卸, 排渣方便, 打开排污球阀03并转动钢丝刷07即可清污排渣
- 04、滤网目数:常规60目, 特需8~480目
- 05、适用介质:水、油、气及无腐蚀性介质等
- 06、阀体材料:铸钢WCB(代号:C), SS304不锈钢(代号:B)  
SS316不锈钢(代号:R), SS316L不锈钢(代号:L)
- 07、适用介质温度:常规---Ib: -9~80℃(密封圈02为丁腈橡胶)  
特需---IIc: -39~120℃(密封圈02为三元乙丙橡胶)  
IIe: -9~120℃(密封圈02为氟橡胶)
- 08、安装方式:可任意角度安装, 球阀排污口朝下安装方便清污排渣
- 09、介质的流向必须与阀体上的箭头方向一致

二、结构图



三、零部件材料表

类型		SYG-□C	SYG-□B	SYG-□R	SYG-□L
序号	零部件名称	材料			
01	手柄	20 <sup>#</sup>	20 <sup>#</sup>	20 <sup>#</sup>	20 <sup>#</sup>
02	密封圈	常规NBR, 特需EPDM、VITON			
03	排污球阀	WCB	SS304	SS316	SS316L
04	阀盖	WCB	SS304	SS316	SS316L
05	密封垫	常规金属夹柔性石墨, 特需PTFE			
06	转轴	45 <sup>#</sup>	SS304	SS316	SS316L
07	钢丝刷	201	SS304	SS316	SS316L
08	滤网	SS304	SS304	SS316	SS316L
09	阀体	WCB	SS304	SS316	SS316L
10	压力表	组件	组件	组件	组件

注: □---公称通径。

四、外形尺寸(PN16bar)

单位: mm

尺寸 通径	L	L <sub>1</sub>	H	H <sub>1</sub>	D	排污球阀 规格(DN)
DN65	520	660	560	330	159	25
DN80	550	690	580	350	159	25
DN100	670	810	670	400	219	25
DN125	690	820	680	420	219	25
DN150	800	920	720	450	273	25
DN200	900	1050	850	500	325	25
DN250	1200	1350	1050	580	426	25

注: 法兰默认按JB/T79-1994标准制造, 也可按用户指定标准制造, 如GB/T9124、HG/T20592、ANSI、JIS、DIN等标准。

五、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
- 2、由于用户安装、使用等原因引起的故障, 不在保修范围内, 但我司可以协助指导解决。