



官网二维码

QYG12-T黄铜、QYG12-B不锈钢
系列丝扣式过滤器球阀

使用说明书

Z20250904版

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路
3131号

内销中心: 上海市嘉定区定边路35号
东方汽配城三期商务楼8楼

电话: 021-57654321 52751111

网址: www.52751111.com

邮编: 201824

外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号

东方汽配城三期商务楼8楼

外贸热线: 0086-021-66123456 66554433

外 贸 QQ: 3688575471 2184211527

1038330264 1825023587

英文网址: www.bestautovalve.com

www.66123456.com

外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com

sale02@bestautovalve.com

sale03@bestautovalve.com


sale06@bestautovalve.com

sale07@bestautovalve.com

在线客服QQ: 1987543253 3688575471 1624063661 1328352875

在线售后QQ: 1048295796 1693346327 2129903548 1825023587

在线销售QQ: 1695332978 1048295796 2184211527 1397252472




QYG12P-25T-[80] QYG12P-25B-[80]

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点

- 01、球阀与Y型过滤器的组合体，市场上也称球阀过滤器(过滤阀)或过滤器(过滤阀)球阀
- 02、口径范围:DN15~25, 公称压力:PN16bar
- 03、适用介质:无腐蚀性介质、水、蒸汽等
- 04、流通快速, 压力损失小, 抗污性强, 排污方便
- 05、阀体材料:黄铜(代号:T), SS304不锈钢(代号:B)
SS316不锈钢(代号:R), SS316L不锈钢(代号:L)
- 06、适用介质温度:常规IIIb:-40~150℃
特需IVc:-40~200℃(黄铜阀体), IVb:-40~250℃(不锈钢阀体)
- 07、球阀阀座密封材料:常规---氟塑料(PTFE, 代号:P),
特需---对位聚苯(PPL, 代号:P̄), 定制产品, 需有批量
- 08、滤网目数:常规60目, 特需8~480目
- 09、介质的流向必须与阀体上的箭头方向一致
- 10、可任意角度安装, 阀盖朝下安装, 便于收集杂物和清洗滤网

二、结构图



三、特别配置

QYG12P̄-□T:PPL密封(适用温度-40~200℃)

QYG12P̄-□B/R/L:PPL密封(适用温度-40~250℃)

四、零部件材料表

类别		QYG12◇-□T	QYG12◇-□B	QYG12◇-□R	QYG12◇-□L
序号	零部件名称	材料			
01	手柄	SS304	SS304	SS304	SS304
02	螺母	SS304	SS304	SS304	SS304
03	填料压盖	黄铜	SS304	SS316	SS316L
04	阀杆	SS304	SS304	SS316	SS316L
05	填料	常规:PTFE, 特需:PPL			
06	密封垫片	常规:PTFE, 特需:PPL			
07	球体	SS304	SS304	SS316	SS316L
08	阀座	常规:PTFE, 特需:PPL			
09	阀体	黄铜	SS304	SS316	SS316L
10	滤网	SS304	SS304	SS316	SS316L
11	密封垫片	常规:PTFE, 特需:PPL			
12	阀盖	黄铜	SS304	SS316	SS316L

注:◇---球阀阀座密封材料, □---公称口径。

五、外形尺寸

单位:mm

尺寸 口径	QYG12◇-□T						QYG12◇-□B/R/L					
	A	d	L	H	H ₁	W	A	d	L	H	H ₁	W
DN15	G1/2"	14	57	38	38	85	ZG1/2"	16	79	57	40	102
DN20	G3/4"	14	68	47	47	90	ZG3/4"	20	97	60	45	102
DN25	G1"	16	80	49	49	105	ZG1"	25	110	65	55	112

注:1、◇---球阀阀座密封材料, □---公称口径。

2、黄铜阀体常规为G螺纹, 也可按用户要求定制ZG(PT)、NPT等螺纹; 不锈钢阀体常规为ZG螺纹, 也可按用户要求定制G、NPT等螺纹。

六、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
- 2、由于用户安装、使用等原因引起的故障, 不在保修范围内, 但我司可以协助指导解决。